


---

**118423 - esclarecimentos- pe 90016/2026**

---

**De :** Leticia Barcelos  
<leticia.barcelos@cavalcanteconsultores.com.br>

sex., 13 de mar. de 2026 08:02

 1 anexo

**Assunto :** 118423 - esclarecimentos- pe 90016/2026

**Para :** licitasms@goiania.go.gov.br

**Cc :** Caroline Tenorio  
<caroline.tenorio@cavalcanteconsultores.com.br>,  
Mayra Tersarioli  
<mayra.tersarioli@cavalcanteconsultores.com.br>,  
Mariana Wagner  
<mariana.wagner@cavalcanteconsultores.com.br>

Prezados, bom dia,

Segue solicitação de esclarecimentos ref. Ao PE 90016/2026

Diferenças entre o descritivo informado e o modelo SMZ745

-Lentes em vidro, não em cristal


-Não há informação sobre a questão de salinidade, porém o equipamento apresenta 3 características importantes:

- Hermético - Ao tornar as juntas herméticas, a contaminação por poeira, óleo, água e outros contaminantes é evitada.
- Anti mofo - O design anti mofo desenvolvido exclusivamente pela Nikon, garante tranquilidade quando o microscópio é usado em ambientes sujeitos a altas temperaturas ou umidade.
- Anti eletrostático - A eletricidade estática acumulada no microscópio é descarregada.  
-A ampliação total está na faixa de 6,7x a 50x (zoom de 0,67x, 1x, 2x, 3x, 4x e 5x)

Poderiam nos esclarecer?

Diante das diferenças apresentadas acima, o SMZ745 poderia ser ofertado para este processo?

Desde já agradecemos a atenção.



# LETÍCIA BARCELOS

ANALISTA SENIOR / JURÍDICO

📍 Rua Cap. Cassiano Ricardo de Toledo, 191, Jundiaí - SP

☎ 11 94343-7157

✉ [leticia.barcelos@cavalcanteconsultores.com.br](mailto:leticia.barcelos@cavalcanteconsultores.com.br)

🌐 [cavalcanteconsultores.com.br](http://cavalcanteconsultores.com.br)



**TORESIN & CAVALCANTE**

---

---